

Neutrix®

WAG 40

Maszyna do ostrzenia elektrod wolframowych


Neutrix® opatentowana i unowocześniana technika ostrzenia elektrod wolframowych




- ostrzenie wzdłużne
- dowolny kąt ostrzenia
- trzy tory ostrzenia na tarczy diamentowej
- filtrowanie opiłków
- minimalne zużycie elektrody
- oszczędność tarczy diamentowej
- krótki czas ostrzenia
- mała ilość opiłków
- możliwość zaostrenia 15 mm elektrody



Na skali ustawiany kąt szlifowania od 7,5 – 90 , co daje możliwość uzyskania kąta ostrza od 15 – 180.




Trzy tory ostrzenia na tarczy diamentowej uzyskujemy w prosty sposób poprzez poluzowanie, przestawienie kanału przewodnika (E), obrót podkładki mimośrodowej i przesunięcie kulisy (KU) ku górze.



Dokładne prowadzenie (F) oraz zderzak (A) na uchwycie elektrod gwarantują precyzyjne szlifowanie wzdłużne.



Za pomocą fabrycznie ustawionego przymiaru głębokości oraz zderzaka (A) na uchwycie elektrody zostaje zeszlifowana tylko niezbędna ilość elektrody do jej naostrzenia, dodatkowo poprzez to uzyskujemy krótki czas ostrzenia, małą ilość opiłków oraz minimalne zużycie tarczy diamentowej.



Dzięki specjalnej tuleji zaciskowej możliwe jest ostrzenie krótkich elektrod do 15 mm długości (np. przy skomplikowanych pracach montażowych czy głowicach orbitalnych).



Zamontowany okular umożliwia obserwację procesu ostrzenia i kontrolę nacisku elektrody na tarczę tak by zapobiec żarzeniu elektrody i szybkiemu zużyciu tarczy szlifującej.



Wbudowany system odciągający opiłki oraz wymienny filtr potwierdzają wyjątkowość urządzenia, zapewniając bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracownika.



Dobranie odpowiednich obrotów silnika do średnicy elektrody jest istotną czynnością mającą wpływ na jakość ostrzenia.



Solidna podstawa zapewnia stabilność urządzenia w czasie pracy.



Ostrzałka Neutrix spełnia wszystkie wymagane normy EU i jest zarejestrowana w biurze patentowym.



Neutrix[®] - Maszyna do ostrzenia elektrod wolframowych

Dzięki Neutrix został stworzony niepowtarzalny sprzęt do ostrzenia, gwarantujący szlifowanie wysokogatunkowych elektrod wolframowych do spawania metodami TIG, plazmową i orbitalną. Ostrzałka spełnia wszelkie wymagania ochrony środowiska.

Dzięki walizce i niskiej wadze to idealny sprzęt gdzie wymagana jest przenośna ostrzałka. Do pracy w warsztacie proponowane są podstawy warsztatowe S i SW oraz uchwyt ścienny.

Typ: WAG 40 **Art.-Nr.: 44070 (230 V / 50-60 Hz)**
Art.-Nr.: 44073 (110 V / 50-60 Hz)

Dane Techniczne:

Moc P1: 850 W
Zasilanie: 230 V / 50 - 60 Hz
Obroty: regulacja od 8.000 min⁻¹ do 22.000 min⁻¹
Poziom hałasu: 88,8 dB(A)
Poziom drgań: 5 m/s²
Średnica elektrod: od 1,0 mm do 4,0 mm
Kaseta filtra: filtr jednorazowy (Typ 8511K1.H12)
Tarcza diamentowa: ø 40 mm
Waga: 2,8 kg

wielkość dostawy:

Walizka
uchwyt elektrody
tuleja zaciskowa do elektrod ø 1,6 mm
tuleja zaciskowa do elektrod ø 2,4 mm
tuleja zaciskowa do elektrod ø 3,2 mm
klucz imbusowy 8 mm
klucz imbusowy 4 mm
klucz płaski 13/17
klucz płaski 14/17
Worek do zapakowania zużytego filtra
Przyssawka
Wycior
Smar FDA-G2 do kulisy
Instrukcja obsługi



Wyposażenie dodatkowe::



Podstawa warsztatowa S Podstawa warsztatowa SW Uchwyt ścienny maszyny
Art.-Nr. 44-07-45510250 (bez narzędzi) Art.-Nr. 44-07-45510253
Art.-Nr. 44-07-45510252

Rozwój maszyn Neutrix[®]

Art.-Nr.: 54070



WAG 40S

Art.-Nr.: 54071




WAG 40SW

Art.-Nr.: 59000



WTG 50

Art.-Nr. 59100



WTG 50Z

z akcesoriami(montowane)

Więcej informacji dotyczących
naszych produktów oraz wideo
znajdziecie Państwo na naszej stronie:
www.neutrix.biz



przedstawiony przez:

to jakość szlifowania elektrod

www.neutrix.biz